

Aprobata Techniczna AT-15-9278/2014
Atest Higieniczny BK/W/0338/02/2018

Zbiorniki bezodpływowe szczelne (szamba) posiadają standardowy wlot PE 160. Posiadają wyprowadzenie do odpowietrzenia lub wentylacji wysokiej, rurą PCV 110. Na zamówienie, można zwiększyć ilość przyłączy lub średnicę wlotu (PE 200 - PE 500, wg. śred. zbior.) oraz wyposażyć zbiornik w dodatkowy przelew, czy króciec ssawny. Wysokość wjazdu rewizyjnego można zwiększyć nadbudowami. Połączenie nadbudów może być wykonane u producenta, jak i na budowie, w trakcie montażu. Standardowe szamba przystosowane są do przykrycia warstwą gruntu nie przekraczającą 1 m.



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	2m ³	3m ³	4m ³	5m ³	6m ³	3m ³	4m ³	5m ³	6m ³	7m ³	8m ³	9m ³	10m ³	12m ³	≤40m ³	≤75m ³
ŚREDNICA ZBIORNIKA	1,2m	1,2m	1,2m	1,2m	1,2m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m	2,0	2,5
DŁUGOŚĆ ZBIORNIKA	2,0m	2,9m	3,7m	4,6m	5,5m	2,0m	2,6m	3,1m	3,7m	4,2m	4,8m	5,4m	6,0m	7,1m	na zamówienie	



Jako wyposażenie dodatkowe, oferujemy:

- króciec ssawny, umożliwiający dalsze wyprowadzenie przyłącza do opróżniania zbiornika
- alarmy napełnienia zbiornika
- dodatkowe nadbudowy wjazdu rewizyjnego